



Die Teilstriche sind im Abstand von 0,5mm angeordnet. Somit entspricht die Verstellung von 1-Teilstrich theoretisch 1mm, was aber durch die Schrägen und die unterschiedlichen Kontaktpunkte an den Werkstücken nicht wirklich zutrifft. Daher kann die Skala nur als Hilfe zur Erstellung einer Einstellvorgabe dienen, die jedoch keinen tatsächlichen Bezug zu einem Durchmesser hat. Also z.B. Werkstück XY = Einstellung auf z.B. Skalaposition 28. Oder so ähnlich.

A (3:1)

CenterFIX Werkstückträger / Workpiece-Carrier

Darfenname / Zeichnungsnummer:

CF100-4_90-DK3-KS3-H33-SKEL-LIAE-191028-01

Zusatzinfo:

Toleranzen: <6 = 0,05mm / Toleranzen >6 = 0,10mm

Werkstoff: Unbekanntes Material

Kennzeichnung: **Gewicht:** KG

Oberflächenbehandlung:

Zeichnungs-Stand: 16.06.20 16:00:06

Version:

INFO letzte Änderung:

Der Inhalt dieser Zeichnung unterliegt strengster Geheimhaltung. Jegliche Weitergabe der Zeichnung und / oder deren Inhalte wird strafrechtlich verfolgt. Die Zeichnung ist nach erfolgter Anfragebearbeitung bzw. Fertigung unverzüglich an den Eigentümer zurückzugeben. Kopien, sowohl in Papierform als auch auf elektronischen Medien sind zu vernichten.

Maßstab: 1:1

Format: A3 / 420mm x 297mm

Blatt 2 von 3